

			Teintes (systeme des teintes classique A-D)														
novo.lign A			BL3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	D2	D3	D4	
Facettes anterieures machoire superieure			REF	BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B20	B30	B40	C20	C30	D20	D30	D40
C43	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOC43	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
C43	Kit de 4 (12, 11, 21, 22)	VOC43	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
C43	Kit de 2 (13, 23)	VOC43	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A44	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOA44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A44	Kit de 4 (12, 11, 21, 22)	VOA44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
A44	Kit de 2 (13, 23)	VOA44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I45	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOI45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I45	Kit de 4 (12, 11, 21, 22)	VOI45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I45	Kit de 2 (13, 23)	VOI45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S46	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOS46	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S46	Kit de 4 (12, 11, 21, 22)	VOS46	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S46	Kit de 2 (13, 23)	VOS46	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I47	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOI47	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I47	Kit de 4 (12, 11, 21, 22)	VOI47	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
I47	Kit de 2 (13, 23)	VOI47	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D48	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOD48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D48	Kit de 4 (12, 11, 21, 22)	VOD48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D48	Kit de 2 (13, 23)	VOD48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
M48	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOM48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
M48	Kit de 4 (12, 11, 21, 22)	VOM48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
M48	Kit de 2 (13, 23)	VOM48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D49	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOD49	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D49	Kit de 4 (12, 11, 21, 22)	VOD49	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D49	Kit de 2 (13, 23)	VOD49	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
B51	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOB51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
B51	Kit de 4 (12, 11, 21, 22)	VOB51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
B51	Kit de 2 (13, 23)	VOB51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
K53	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	VOK53	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
K53	Kit de 4 (12, 11, 21, 22)	VOK53	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
K53	Kit de 2 (13, 23)	VOK53	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Facettes anterieures machoire inferieure</b>																	
T35	Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)	VUT35	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T35	Kit de 4 (42, 41, 31, 32)	VUT35	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T35	Kit de 2 (43, 33)	VUT35	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D38	Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)	VUD38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D38	Kit de 4 (42, 41, 31, 32)	VUD38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D38	Kit de 2 (43, 33)	VUD38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D41	Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)	VUD41	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D41	Kit de 4 (42, 41, 31, 32)	VUD41	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
D41	Kit de 2 (43, 33)	VUD41	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

			Teintes (systeme des teintes classique A-D)														
novo.lign P, multifonctions			BL3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	D2	D3	D4	
Facettes posterieures G 3			REF	BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B20	B30	B40	C20	C30	D20	D30	D40
1G3	1. Quadrant, (14, 15, 16, 17)	VO1G3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2G3	2. Quadrant, (24, 25, 26, 27)	VO2G3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3G3	3. Quadrant, (34, 35, 36, 37)	VU3G3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4G3	4. Quadrant, (44, 45, 46, 47)	VU4G3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Facettes posterieures G 4</b>																	
1G4	1. Quadrant, (14, 15, 16, 17)	VO1G4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2G4	2. Quadrant, (24, 25, 26, 27)	VO2G4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3G4	3. Quadrant, (34, 35, 36, 37)	VU3G4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4G4	4. Quadrant, (44, 45, 46, 47)	VU4G4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>Facettes posterieures W 3</b>																	
1W3	1. Quadrant, (14, 15, 16, 17)	VO1W3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2W3	2. Quadrant, (24, 25, 26, 27)	VO2W3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3W3	3. Quadrant, (34, 35, 36, 37)	VU3W3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4W3	4. Quadrant, (44, 45, 46, 47)	VU4W3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Priere d'indiquer la quantite commandee.

combo.lign	REF	BL3	A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	D3	D2	D3	D4
		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B20	B30	B40	C20	C30	D20	D30	D40
Composite de scellement, 8 g	CO2X4 ---														
Canules de mélange, 10 Pcs.	COM KG21 0														

combo.lign couleur de gencives	UE	REF	Quantité
Composites double polymérisation	8 g	CO2X4GUM	

visio.link	UE	REF	Quantité
Primaires PMMA-composites	10 ml	VLP MMA1 0	

visio.sil	UE	REF	Quantité
Silicone A transparente	50 ml	540 0120 0	
Canules de mélange visio.sil	12 Pcs.	320 0045 7	
visio.sil fix	50 ml	540 0130 0	
Canules de mélange visio.sil	12 Pcs.	320 0045 1	

combo.lign Opaquer	UE	REF	Quantité
Opaque light, photopolymérisant	4 g	CO1X4OPL	
Opaque medium, photopolymérisant	4 g	CO1X4OPM	
Opaque intensiv, photopolymérisant	4 g	CO1X4OPI	
Opaque GUM, photopolymérisant	4 g	CO1X4OPG	
Opaque Catalyste, autopolymérisant	4 g	CO1X4Kat	
Kit d'introduction, toutes les teintes, 2 x Kat	6 x 4 g	OLIGNSET1	

beauty setup Cire, ivoire	UE	REF	Quantité
beauty setup clair	25 g	430 0030 0	
beauty setup foncé	25 g	430 0031 0	

Dispensateur	UE	REF	Quantité
Dispensateur 5 ml 1:1	1 Pc.	320 0044 1	

Kit d'instruments visio.lign	UE	REF	Quantité
Kit de finition pour composites	1 Pc.	VLTOOLKIT	

crea.lign accessoires	UE	REF	Quantité
seringue - broche rotative	1 Pc.	320 0044 2	
Canules d'application	10 Pcs.	320 0094 0	
crea.lign Porte-seringue	1 Pc.	320 0044 3	

crea.lign	UE	REF	Quantité
crea.lign Dentine BL3	5 g	CLFNDBL3	
crea.lign Dentine A1	5 g	CLFNDA10	
crea.lign Dentine A2	5 g	CLFNDA20	
crea.lign Dentine A3	5 g	CLFNDA30	
crea.lign Dentine A3,5	5 g	CLFNDA35	
crea.lign Dentine A4	5 g	CLFNDA40	
crea.lign Dentine B2	5 g	CLFNDB20	
crea.lign Dentine B3	5 g	CLFNDB30	
crea.lign Dentine C3	5 g	CLFNDC30	
crea.lign Dentine D3	5 g	CLFNDD30	
crea.lign Dentine C3	5 g	CLFNDC30	
crea.lign Dentine D2	5 g	CLFNDD20	
crea.lign Dentine D3	5 g	CLFNDD30	
crea.lign Dentine D4	5 g	CLFNDD40	

crea.lign Incisal E2	5 g	CLFN00E2	
crea.lign Incisal E3	5 g	CLFN00E3	
crea.lign Incisal opal	5 g	CLFN00I1	
crea.lign Incisal blue	5 g	CLFN00I2	
crea.lign Incisal rose	5 g	CLFN00I3	
crea.lign Incisal universal	5 g	CLFN00I4	

crea.lign GUM light	5 g	CLFN00G1	
crea.lign GUM rosa	5 g	CLFN00G2	
crea.lign GUM pink	5 g	CLFN00G3	

crea.lign Modifier beige	5 g	CLFN00M1	
crea.lign Modifier oliv	5 g	CLFN00M2	
crea.lign Modifier caramel	5 g	CLFN00M3	
crea.lign Modifier lila	5 g	CLFN00M4	

crea.lign Stain orange	1,4 g	CLFN00S1	
crea.lign Stain brown	1,4 g	CLFN00S2	
crea.lign Modelling Liquid	10 ml	CLFMOD10	

crea.lign Kit d'introduction													REF		Quantité	
10 seringues à 5 g (au choix)													CLIGNSETN			
DBL3	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DA4	DB2	DB3	DC3	DD3	E2	E3	I opal	I blue	G light	G rosa	G pink

Prrière de marquer 10 coloris par X

Systeme cosmétique visio.lign Kit d'introduction 2	REF	Teintes
10 x novo.lign A, 8 x novo.lign P, 1 x combo.lign, 1 x Canule de mélange, 1 x visio.link, 21 pièces, coloris au choix	VLIGNSET2	

Systeme cosmétique visio.lign Kit d'introduction 3	REF	Teintes
comme VLIGNSET2, 2 x crea.lign, 2x Opaquer combo.lign, 12 (au lieu de 10) x novo.lign A, 27 pièces, coloris au choix	VLIGNSET3	

Expéditeur (Cachet):

Autre commande:

Date, Signature

neo.lign A Dents antérieures MS		REF	Teintes (système des teintes classique A-D)													
			A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	D2	D3	D4	
			A10	A20	A30	A35	A40	B20	B30	B40	C20	C30	D20	D30	D40	
C43	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOC43	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
A44	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOA44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
I45	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOI45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
S46	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOS46	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
I47	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOI47	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
D48	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOD48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
M48	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOM48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
D49	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOD49	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
B51	Kit de 6 (13, 12, 11, 21, 22, 23)	TOB51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Dents antérieures MI																
T35	Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)	TUT35	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
D38	Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)	TUD38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
D41	Kit de 6 (43, 42, 41, 31, 32, 33)	TUD41	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

neo.lign P, multifonctions Dents postérieures, taille 2		REF	Teintes (système des teintes classique A-D)													
			A1	A2	A3	A3,5	A4	B2	B3	B4	C2	C3	D2	D3	D4	
			A10	A20	A30	A35	A40	B20	B30	B40	C20	C30	D20	D30	D40	
1G2	1. Quadrant, (14, 15, 16, 17)	T01G2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
2G2	2. Quadrant, (24, 25, 26, 27)	T02G2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
3G2	3. Quadrant, (34, 35, 36, 37)	TU3G2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4G2	4. Quadrant, (44, 45, 46, 47)	TU4G2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Dents postérieures, taille 3																
1G3	1. Quadrant, (14, 15, 16, 17)	T01G3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
2G3	2. Quadrant, (24, 25, 26, 27)	T02G3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
3G3	3. Quadrant, (34, 35, 36, 37)	TU3G3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4G3	4. Quadrant, (44, 45, 46, 47)	TU4G3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Dents postérieures, taille 4																
1G4	1. Quadrant, (14, 15, 16, 17)	T01G4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
2G4	2. Quadrant, (24, 25, 26, 27)	T02G4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
3G4	3. Quadrant, (34, 35, 36, 37)	TU3G4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4G4	4. Quadrant, (44, 45, 46, 47)	TU4G4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Carte des formes de dents complètes neo.lign	REF	Teintes
24 pièces (12 x neo.lign A, 12 x neo.lign P), coloris au choix	VLIGNPRV	

neo.lign Upgrade Kit													REF	Quantité		
24 pièces (12 x neo.lign A, 12 x neo.lign P)													NLUPSET2			
DBL3	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DA4	DB2	DB3	DC3	DD3	I rose	I opal	I blue	I univ.	G light	G rosa	G pink

Prière d'indiquer la quantité commandée.

Expéditeur (Cachet):

Autre commande:

Date, Signature