

novo.lign Verblendschalen

novo.lign A

anterior

Oberkiefer

Farben (klassisches A-D Farbsystem)

-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40

Form VPE

Bitte die Bestellmengen eintragen.

REF

C43	2er Set (13, 23)																VOC43...3
	4er Set (12, 11, 21, 22)																VOC43...4
	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																VOC43...5
A44	2er Set (13, 23)																VOA44...3
	4er Set (12, 11, 21, 22)																VOA44...4
	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																VOA44...5
F44	2er Set (13, 23)																VOF44...3
	4er Set (12, 11, 21, 22)																VOF44...4
	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																VOF44...5
I45	2er Set (13, 23)																VOI45...3
	4er Set (12, 11, 21, 22)																VOI45...4
	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																VOI45...5
H46	2er Set (13, 23)																VOH46...3
	4er Set (12, 11, 21, 22)																VOH46...4
	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																VOH46...5
S46	2er Set (13, 23)																VOS46...3
	4er Set (12, 11, 21, 22)																VOS46...4
	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																VOS46...5
I47	2er Set (13, 23)																VOI47...3
	4er Set (12, 11, 21, 22)																VOI47...4
	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																VOI47...5
D48	2er Set (13, 23)																VOD48...3
	4er Set (12, 11, 21, 22)																VOD48...4
	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																VOD48...5
M48	2er Set (13, 23)																VOM48...3
	4er Set (12, 11, 21, 22)																VOM48...4
	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																VOM48...5
D49	2er Set (13, 23)																VOD49...3
	4er Set (12, 11, 21, 22)																VOD49...4
	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																VOD49...5
B51	2er Set (13, 23)																VOB51...3
	4er Set (12, 11, 21, 22)																VOB51...4
	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																VOB51...5
K53	2er Set (13, 23)																VOK53...3
	4er Set (12, 11, 21, 22)																VOK53...4
	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																VOK53...5

Unterkiefer

Form VPE

Bitte die Bestellmengen eintragen.

T35	2er Set (43, 33)																VUT35...3
	4er Set (42, 41, 31, 32)																VUT35...4
	6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)																VUT35...5
D38	2er Set (43, 33)																VUD38...3
	4er Set (42, 41, 31, 32)																VUD38...4
	6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)																VUD38...5
D41	2er Set (43, 33)																VUD41...3
	4er Set (42, 41, 31, 32)																VUD41...4
	6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)																VUD41...5

novo.lign P posterior, G-, W- und L-Formen → siehe Blatt

2

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

novo.lign Verblendschalen

novo.lign P posterior Multifunktional		Farben (klassisches A-D Farbsystem)																
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Form		VPE																
G3		Bitte die Bestellmengen eintragen.																
1 G3	1. Quadrant (14, 15, 16, 17)																	
2 G3	2. Quadrant (24, 25, 26, 27)																	
3 G3	3. Quadrant (34, 35, 36, 37)																	
4 G3	4. Quadrant (44, 45, 46, 47)																	
G4		Bitte die Bestellmengen eintragen.																
1 G4	1. Quadrant (14, 15, 16, 17)																	
2 G4	2. Quadrant (24, 25, 26, 27)																	
3 G4	3. Quadrant (34, 35, 36, 37)																	
4 G4	4. Quadrant (44, 45, 46, 47)																	

REF
V01G3...
V02G3...
VU3G3...
VU4G3...
V01G4...
V02G4...
VU3G4...
VU4G4...

novo.lign P posterior Kronen- und Brückentechnik		Farben (klassisches A-D Farbsystem)																
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Form		VPE																
W3		Bitte die Bestellmengen eintragen.																
1 W3	1. Quadrant (14, 15, 16, 17)																	
2 W3	2. Quadrant (24, 25, 26, 27)																	
3 W3	3. Quadrant (34, 35, 36, 37)																	
4 W3	4. Quadrant (44, 45, 46, 47)																	
W4		Bitte die Bestellmengen eintragen.																
1 W4	1. Quadrant (14, 15, 16, 17)																	
2 W4	2. Quadrant (24, 25, 26, 27)																	
3 W4	3. Quadrant (34, 35, 36, 37)																	
4 W4	4. Quadrant (44, 45, 46, 47)																	
W5		Bitte die Bestellmengen eintragen.																
1 W5	1. Quadrant (14, 15, 16, 17)																	
2 W5	2. Quadrant (24, 25, 26, 27)																	
3 W5	3. Quadrant (34, 35, 36, 37)																	
4 W5	4. Quadrant (44, 45, 46, 47)																	

REF
V01W3...
V02W3...
VU3W3...
VU4W3...
V01W4...
V02W4...
VU3W4...
VU4W4...
V01W5...
V02W5...
VU3W5...
VU4W5...

novo.lign P posterior Totalprothetik		Farben (klassisches A-D Farbsystem)																	
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4				
Form		VPE																	
L2		Bitte die Bestellmengen eintragen.																	
Oberkiefer	6er-Set (16, 15, 14, 24, 25, 26)																		
Unterkiefer	6er-Set (46, 45, 44, 34, 35, 36)																		
L3		Bitte die Bestellmengen eintragen.																	
Oberkiefer	6er-Set (16, 15, 14, 24, 25, 26)																		
Unterkiefer	6er-Set (46, 45, 44, 34, 35, 36)																		

REF
V0WL2...
VUWL2...
V0WL3...
VUWL3...

Voraussichtlich lieferbar ab Juni 2015

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.
Datum, Unterschrift

3 neo.lign Vollzähne

von 8

neo.lign A anterior		Farben (klassisches A-D Farbsystem)																
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Oberkiefer		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40

Form	VPE	Bitte die Bestellmengen eintragen.																REF	
C43	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		TOC43...
A44	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		TOA44...
F44	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		TOF44...
I45	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		TOI45...
H46	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		TOH46...
S46	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		TOS46...
I47	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		TOI47...
D48	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		TOD48...
M48	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		TOM48...
D49	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		TOD49...
B51	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)																		TOB51...

neo.lign P posterior		Farben (klassisches A-D Farbsystem)																
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Multifunktional		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40

Form	VPE	Bitte die Bestellmengen eintragen.																REF
------	-----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

G2		Bitte die Bestellmengen eintragen.																REF	
1 G2	1. Quadrant (14, 15, 16, 17)																		TO1G2...
2 G2	2. Quadrant (24, 25, 26, 27)																		TO2G2...
3 G2	3. Quadrant (34, 35, 36, 37)																		TU3G2...
4 G2	4. Quadrant (44, 45, 46, 47)																		TU4G2...

G3		Bitte die Bestellmengen eintragen.																REF	
1 G3	1. Quadrant (14, 15, 16, 17)																		TO1G3...
2 G3	2. Quadrant (24, 25, 26, 27)																		TO2G3...
3 G3	3. Quadrant (34, 35, 36, 37)																		TU3G3...
4 G3	4. Quadrant (44, 45, 46, 47)																		TU4G3...

G4		Bitte die Bestellmengen eintragen.																REF	
1 G4	1. Quadrant (14, 15, 16, 17)																		TO1G4...
2 G4	2. Quadrant (24, 25, 26, 27)																		TO2G4...
3 G4	3. Quadrant (34, 35, 36, 37)																		TU3G4...
4 G4	4. Quadrant (44, 45, 46, 47)																		TU4G4...

neo.lign P posterior		Farben (klassisches A-D Farbsystem)																
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Totalprothetik		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40

Form	VPE	Bitte die Bestellmengen eintragen.																REF	
L2		Bitte die Bestellmengen eintragen.																REF	
Oberkiefer	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)																		TOWL2...
Unterkiefer	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)																		TUWL2...

L3		Bitte die Bestellmengen eintragen.																REF	
Oberkiefer	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)																		TOWL3...
Unterkiefer	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)																		TUWL3...

L4		Bitte die Bestellmengen eintragen.																REF	
Oberkiefer	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)																		TOWL4...
Unterkiefer	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)																		TUWL4...

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.
Datum, Unterschrift

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Gel

crea.lign Gel Dentin	VPE	REF	Menge
BL3	5 g	CLFNDBL3	
A1	5 g	CLFNDA10	
A2	5 g	CLFNDA20	
A3	5 g	CLFNDA30	
A3.5	5 g	CLFNDA35	
A4	5 g	CLFNDA40	
B1	5 g	CLFNDB10	
B2	5 g	CLFNDB20	
B3	5 g	CLFNDB30	
B4	5 g	CLFNDB40	
C1	5 g	CLFNDC10	
C2	5 g	CLFNDC20	
C3	5 g	CLFNDC30	
C4	5 g	CLFNDC40	
D2	5 g	CLFNDD20	
D3	5 g	CLFNDD30	
D4	5 g	CLFNDD40	

crea.lign Gel Transpa	VPE	REF	Menge
clear	5 g	CLFNOOT1	

crea.lign Gel Modifier	VPE	REF	Menge
M1 beige	5 g	CLFN00M1	
M2 oliv	5 g	CLFN00M2	
M3 caramel	5 g	CLFN00M3	
M4 lila	5 g	CLFN00M4	
M5 umbra	5 g	CLFN00M5	

crea.lign Gel Enamel / Incisal	VPE	REF	Menge
E1	5 g	CLFN00E1	
E2	5 g	CLFN00E2	
E3	5 g	CLFN00E3	
E4	5 g	CLFN00E4	
I1 opal	5 g	CLFN00I1	
I2 blue	5 g	CLFN00I2	
I3 rose	5 g	CLFN00I3	
I4 universal	5 g	CLFN00I4	

crea.lign Gel GUM	VPE	REF	Menge
G1 light	5 g	CLFN00G1	
G2 rosa	5 g	CLFN00G2	
G3 pink	5 g	CLFN00G3	
G4 red	5 g	CLFN00G4	

crea.lign Stains	VPE	REF	Menge
S1 orange	1,4 g	CLFN00S1	
S2 brown	1,4 g	CLFN00S2	

Einhandgriff | Drehschieber

Einhandgriff	VPE	REF	Menge
für crea.lign Gel (weiß)	1 St.	32000442	
für crea.lign Gel mit UV-LED (schwarz)	1 St.	32000445	
UV-LED für Einhandgriff crea.lign Gel	1 St.	32000446	
Drehschieber	VPE	REF	Menge
für crea.lign Paste	1 St.	32000444	

Paste

crea.lign paste Dentin	VPE	REF	Menge
BL3	3 g	CLPNDBL3	
A1	3 g	CLPNDA10	
A2	3 g	CLPNDA20	
A3	3 g	CLPNDA30	
A3.5	3 g	CLPNDA35	
A4	3 g	CLPNDA40	
B1	3 g	CLPNDB10	
B2	3 g	CLPNDB20	
B3	3 g	CLPNDB30	
B4	3 g	CLPNDB40	
C1	3 g	CLPNDC10	
C2	3 g	CLPNDC20	
C3	3 g	CLPNDC30	
C4	3 g	CLPNDC40	
D2	3 g	CLPNDD20	
D3	3 g	CLPNDD30	
D4	3 g	CLPNDD40	

Liquid

Liquid	VPE	REF	Menge
crea.lign Modelling Liquid	10 ml	CLFMOD10	

Farbringe

crea.lign Farbringe	VPE	REF	Menge
dentin shade (unbefüllt)	1 St.	9925CSLA	
Incisal, Stains & GUM (unbefüllt)	1 St.	9925CSLB	

Malfarben

visio.paint	VPE	REF	Menge
white	3 ml	54001251	
blue	3 ml	54001252	
black	3 ml	54001253	
ivory	3 ml	54001254	
ocher	3 ml	54001255	
ebony	3 ml	54001256	

Instrumente | Zubehör

crea.lign Gel Spritzenhalter	VPE	REF	Menge
Edelstahl, für 6 Spritzen	1 St.	32000960	
Kunststoff, für 12 Spritzen	1 St.	32000443	

Instrumente und Zubehör	VPE	REF	Menge
Einmalpinsel	100 St.	33001142	
Pinselhalter (weiß)	12 St.	33001149	
Spatel (weiß)	100 St.	33001143	
Einmalschälchen	12 St.	23000130	
Anmischblock (groß, 100 Blatt)	1 St.	32000460	
Anmischblock (klein, 100 Blatt)	10 St.	33001144	
Applikationskanülen + Pin Cover ¹⁾ für crea.lign Gel	10 + 10 St.	32000940	
Pin Cover ¹⁾	50 St.	32000950	

mehr Instrumente und Zubehör → siehe Blatt **5**

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.
Datum, Unterschrift

1) Schutzkappen für Applikationskanülen

Wachse

beauty Setup Wachs	VPE	REF	Menge
hell	25 g	43000300	
dunkel	25 g	43000310	

Silikone

visio.sil Silikone	VPE	REF	Menge
visio.sil (transparent, 60 SH)	50 ml	54001200	
visio.sil fix (gelb, feinzeichnend, 55 SH)	50 ml	54001300	
visio.sil ILT (transparent, 75 SH)	50 ml	54001400	
Dispenser für visio.sil Silikone	1 St.	32000440	
Mischkanülen für visio.sil fix (Gr.1)	12 St.	32000451	
Mischkanülen für visio.sil und visio.sil ILT (Gr.4)	12 St.	32000457	





combo.lign Opaquer

combo.lign Opaquer	VPE	REF	Menge
light (A1-A3, B1-B2, C2, C1)	4 g	CO1X4OPL	
medium (A3.5, B3-B4, D2, D3)	4 g	CO1X4OPM	
intensiv (A4, C3-C4, D4)	4 g	CO1X4OPI	
GUM	4 g	CO1X4OPG	
combo.lign Opaquer Katalyst	VPE	REF	Menge
für alle Farben	4 g	CO1X4KAT	

combo.lign Befestigungskomposit

		Farben (klassisches A-D Farbsystem)																		
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	-	
		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40	GUM	REF
combo.lign Befestigungskomposit	VPE 8 g	Bitte die Bestellmengen eintragen.																	CO2K4...	

Instrumente | Zubehör

Toolkit Nachfüllpackungen	VPE	REF	Menge
crea.lign Surface Cleaner	125 ml	43000600	
Acrypol Polierpaste	170 g	52000170	
Abraso-Starglanz	2 x 50 ml	52000163	
Diatit Hartmetallfräser 	1 St.	D198KF23	
Hartmetallfräser 	1 St.	H237MH23	
Hartmetallfräser 	1 St.	H277MH14	
Hartmetallfräser 	1 St.	H274GH40	
Quick-Mandrell (Größe 2)	10 St.	36001153	
Ceragum Linse (mittel)	12 St.	PLKM2212	
Diamantscheibe	1 St.	34000520	
Abraso-fix Rundbürste	8 St.	35000752	
Baumwollschwabbel	15 St.	35000650	
Sechseckbürste	15 St.	52000141	
Glasdose für Abraso-Starglanz (unbefüllt)	1 St.	39000375	

Thermo Pen	VPE	REF	Menge
Heißluftgebläse mit Piezo Technik	1 St.	11001470	

Zahnschrank

visio.lign® Zahnschrank / Box	VPE	REF	Menge
inkl. Schubladeneinsätze	1 St.	VLIGNBOX1	

Absender (Stempel):

Primer

Bonder	VPE	REF	Menge
MKZ Primer (Komposit zu Metallgerüste)	4 ml	MKZ02004	
MKZ EM-Aktivator (für Edelmetalle) Verwendung nur in Kombination mit MKZ Primer!	4 ml	MKZEM004	
K-Primer (Komposit zu Oxydkeramikgerüste)	3 ml	APK25003	
visio.link (Komposit zu Kunststoff)	10 ml	VLPMMMA10	

crea.lign Opaker

crea.lign Opaker	VPE	REF	Menge
Farbe 1 (A1, B2)	4 g	CLFHOP01	
Farbe 2 (A2)	4 g	CLFHOP02	
Farbe 3 (A3)	4 g	CLFHOP03	
Farbe 4 (B1, C1, BL3)	4 g	CLFHOP04	
Farbe 5 (C2, C3, D2, D4)	4 g	CLFHOP05	
Farbe 6 (B3, B4)	4 g	CLFHOP06	
Farbe 7 (A3.5)	4 g	CLFHOP07	
Farbe 8 (A4, C4)	4 g	CLFHOP08	
Farbe 9 (D3)	4 g	CLFHOP09	
GUM	4 g	CLFHOGUM	
crea.lign Opaker Z	VPE	REF	Menge
Zirkonliner (transparent)	4 g	CLFHOP0Z	

combo.lign Zubehör	VPE	REF	Menge
Dispenser für combo.lign Befestigungskomposit	1 St.	32000441	
Mischkanülen für combo.lign Befestigungskomposit	10 St.	COMKG210	

bre.Lux PowerUnit 2	VPE	REF	Menge
bre.Lux PowerUnit 2 Set • Basisgerät • Drehteller • Light-Tray (inkl. 30 Sticks) • bre.Lux LED N2 Handlampe (inkl. FlexHolder, Steckernetzgerät)	1 St.	14001015	
Drehteller für bre.Lux PowerUnit 2	1 St.	14001001	
Light-Tray inkl. 30 Sticks für bre.Lux PowerUnit 2	1 St.	14001002	
Sticks für bre.Lux PowerUnit 2 Light-Tray	1 x 30 St.	14001003	
bre.Lux LED N2 Handlampe (inkl. FlexHolder, Steckernetzgerät)	1 St.	14001010	
Steckernetzgerät für bre.Lux LED N2 Handlampe	1 St.	14001011	
FlexHolder für bre.Lux Handlampe	1 St.	14001012	

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

6 crea.lign Sets

von 8

crea.lign Starterkit Paste 7 Farben	VPE	Menge
REF CLPNSET7		
crea.lign Paste Dentin ■ A2, ■ A3, ■ A3.5, ■ B2, ■ B3, ■ C3, ■ D3	je 1 x 3 g	
Drehschieber crea.lign Paste	7 Stück	

crea.lign freestyle Test Set	Farbe	REF	Menge
<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 3 g crea.lign Paste Dentin • 1 x 5 g crea.lign Gel Dentin • 1 x 5 g crea.lign Gel Incisal • 1 x 4 g crea.lign Opaker <i>crea.lign Incisal und crea.lign Opaker werden passend zur gewählten Sortimentsfarbe geliefert!</i>	■ A2	CLFKSETA20	
	■ A3	CLFKSETA30	
	■ A3.5	CLFKSETA35	

crea.lign freestyle Komplett-Set,	VPE	Menge
REF CLIGNSETFK		
Aluminium-Koffer (Breite 42,5 cm x Höhe 43,5 cm x Tiefe 20,5 cm)	1 Stück	
crea.lign Paste Dentin ■ A1, ■ A2, ■ A3, ■ A3.5, ■ A4, ■ B1, ■ B2, ■ B3, ■ B4, ■ C1, ■ C2, ■ C3, ■ C4, ■ D2, ■ D3, ■ D4 und ■ BL3	je 1 x 3 g	
crea.lign Gel Dentin ■ A1, ■ A2, ■ A3, ■ A3.5, ■ A4, ■ B1, ■ B2, ■ B3, ■ B4, ■ C1, ■ C2, ■ C3, ■ C4, ■ D2, ■ D3, ■ D4 und ■ BL3	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Incisal ■ E1, ■ E2, ■ E3, ■ E4, ■ I1 opal, ■ I2 blue, ■ I3 rose, ■ I4 universal	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel GUM ■ G1 light, ■ G2 rosa, ■ G3 pink, ■ G4 red	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Transpa clear	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Modifier ■ M1 beige, ■ M2 olive, ■ M3 caramel, ■ M4 lila, ■ M5 umbra	je 1 x 5 g	
crea.lign Stain ■ S1 orange, ■ S2 brown	je 1 x 1,4 g	
crea.lign Opaker ■ 1 (A1/B2), ■ 2 (A2), ■ 3 (A3), ■ 4 (B1/BL3/C1), ■ 5 (C2/C3/D2/D4), ■ 6 (B3/B4), ■ 7 (A3.5), ■ 8 (A4/C4), ■ 9 (D3), ■ GUM	je 1 x 4 g	
crea.lign Opaker Z (Zirkonliner) transparent	je 1 x 4 g	
crea.lign Modelling Liquid	1 x 10 ml	
visio.paint Malfarben Set	1 Sortiment	
crea.lign Gel Applikationskanülen + Pin Cover (Schutzkappen)	je 2 x 10 Stück	
visio.link (Haftverbund von Komposit zu Kunststoffe)	1 x 10 ml	
K-Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Keramik)	1 x 3 ml	
MKZ Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Oxydkeramik)	1 x 4 ml	
MKZ EM-Aktivator (Haftverbund von Komposit zu EM, 1:1 in Kombination mit MKZ Primer)	1 x 4 ml	
Einhandgriff crea.lign Gel (weiß ohne oder schwarz mit UV-LED)	12 Stück	
crea.lign Spritzenhalter (Edelstahl)	2 Stück	
Drehschieber crea.lign Paste	17 Stück	
Anmischblock (klein)	2 Stück	
Spatel	1 Stück	
Einmalpinsel	20 Stück	
Pinselhalter	1 Stück	
Einmalschälchen	1 x 12 Stück	
crea.lign Farbringe: dentin shade (unbefüllt) und Incisal, Stains & GUM (unbefüllt)	je 1 Stück	
visio.lign Infomappe	1 Stück	

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Rot-Weiß Ästhetikset	VPE	Menge
REF CLIGNSETG		
Aluminium-Mappe	1 Stück	
crea.lign Gel Incisal ■ I1 opal, ■ I2 blue	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel GUM ■ G1 light, ■ G2 rosa, ■ G3 pink, ■ G4 red	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Modifier ■ M1 beige, ■ M4 lila	je 1 x 5 g	
combo.lign Opaquer ■ GUM	1 x 4 g	
crea.lign Modelling Liquid	1 x 10 ml	
crea.lign Gel Applikationskanülen	8 Stück	
visio.link (Haftverbund von Komposit zu Kunststoffe)	1 x 10 ml	
MKZ Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Oxydkeramik)	1 x 4 ml	
Einhandgriff crea.lign Gel (weiß ohne oder schwarz mit UV-LED)	1 Stück	
Anmischblock (groß)	1 Stück	
Pinsel Magic Brush, Nr 2	2 Stück	
Schichtanleitung	1 Stück	
Demoprothese	2 Stück	

Chipping Repair Kit, Zahnarzt	VPE	Menge
REF CLIGNSETA		
Aluminium-Mappe	1 Stück	
visio.link (Haftverbund von Komposit zu Kunststoffe)	1 x 10 ml	
K-Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Keramik)	1 x 3 ml	
MKZ Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Oxydkeramik)	1 x 4 ml	
MKZ EM-Aktivator (Haftverbund von Komposit zu EM, 1:1 in Kombination mit MKZ Primer)	1 x 4 ml	
crea.lign Paste Dentin ■ A2, ■ A3	je 1 x 3 g	
crea.lign Gel Dentin ■ A2, ■ A3	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Incisal ■ E1	je 1 x 5 g	
crea.lign Opaker ■ 2 (A2), ■ 3 (A3)	je 1 x 4 g	
crea.lign Opaker Z (Zirkonliner) transparent	je 1 x 4 g	
Drehschieber crea.lign Paste	17 Stück	
crea.lign Gel Applikationskanülen + Pin Cover (Schutzkappen)	je 2 x 10 Stück	
Einmalschälchen	1 x 12 Stück	
Einleger Verarbeitungsanleitung	1 Stück	

Chipping Repair Kit, Zahntechnik	VPE	Menge
REF CLIGNSETT1		
Kunststoff-Koffer	1 Stück	
visio.link (Haftverbund von Komposit zu Kunststoffe)	1 x 10 ml	
K-Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Keramik)	1 x 3 ml	
MKZ Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Oxydkeramik)	1 x 4 ml	
MKZ EM-Aktivator (Haftverbund von Komposit zu EM, 1:1 in Kombination mit MKZ Primer)	1 x 4 ml	
Übersicht Primer - Indikationen und Anwendung	1 Stück	
Einmalschälchen	1 x 12 Stück	

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

Opaker Sets

combo.lign Opaquer Set	VPE	Menge
REF OLIGNSET1		
combo.lign Katalyst	2 x 4g	
combo.lign Opaquer ■ light, ■ medium, ■ intensiv, ■ GUM	je 1 x 4 g	

crea.lign Opaker Set	VPE	Menge
REF CLFHOPSET		
crea.lign Opaker ■ 1 (A1/B2), ■ 2 (A2), ■ 3 (A3), ■ 4 (B1/C1/BL3), ■ 5 (C2/C3/D2/D4), ■ 6 (B3/B4), ■ 7 (A3.5), ■ 8 (A4/C4), ■ 9 (D3)	je 1 x 4 g	

Malfarben Set

visio.paint Malfarben Set	VPE	Menge
REF 54001250		
Malfarben ◊ white, ◊ blue, ◊ black, ◊ ivory, ◊ ocher, ◊ ebony	je 1 x 3 ml	
Einmalpinsel	6 Stück	
Pinselhalter	1 Stück	
Anmischblock (klein)	1 stück	

Ausarbeitungsset

visio.lign® Toolkit	VPE	Menge
REF VLTOOLKIT		
Komposit-Ausarbeitungsset	1 Sortiment	

Toolkit Nachfüllpackungen → siehe Blatt **5**

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

System Sets für ein Maximum an Flexibilität.

Mit einigen visio.lign System Sets bieten wir Ihnen sehr hohe Flexibilität - bei den novo.lign Verblendschalen und den neo.lign Vollzähnen - sowohl in der Zusammenstellung der Zahnformen als auch in der Wahl der Farben.

Analog dazu haben Sie in diesen System Sets bei den enthaltenen crea.lign und combo.lign Komponenten (z.B. Opaker, Befestigungskomposit, Gel, Paste) ebenso die Möglichkeit aus der gesamten breiten Farbvielfalt die Farben Ihren Wünschen gemäß auszuwählen.

Demzufolge beraten wir Sie sehr gerne bei den individuellen Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Sets und bitten Sie alle im Folgenden gelisteten Sortimente **telefonisch unter (+49) 0 73 09 / 872 - 22 zu bestellen oder Ihren bredent Ansprechpartner zu kontaktieren.**

Anzahl und Vielfalt der Komponenten aller erwähnten Sets finden Sie in der „visio.lign Systemvorstellung“ unter der dementsprechenden Rubrik „System Sets“ dargestellt.

visio.lign® Sets	REF
visio.lign® Starterkit 2	VLIGNSET2
visio.lign® Starterkit 3	VLIGNSET3
visio.lign® Starterkit 4	VLIGNSET4
visio.lign® Upgrade Set N	VLUPSETN
visio.lign® Set PRVC	VLIGNPRVC
novo.lign Sets	REF
novo.lign A & P Lebende Formenkarte	VLIGNPRVN
novo.lign P Upgrade Set	VLIGNSETP
neo.lign Sets	REF
neo.lign A & P Lebende Formenkarte	VLIGNPRVT
neo.lign 28er Set (Nur gültig für Deutschland und lediglich 1 x pro Kunde!)	NL28FOR28
neo.lign A & P Upgrade Set	NLUPSET2
crea.lign Sets	REF
crea.lign Starterkit mit Spritzenhalter (Kunststoff)	CLIGNSET12
crea.lign Starterkit N	CLIGNSETN
crea.lign freestyle Set FN	CLIGNSETFN
crea.lign freestyle Set FH	CLIGNSETFH