

## novo.lign Verblendschalen

novo.lign A  
anterior  
Oberkiefer

Farben (klassisches A-D Farbsystem)

-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Bl3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40

Form VPE

Bitte die Bestellmengen eintragen.

<b>C43</b>	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
<b>A44</b>	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
<b>F44</b>	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
<b>I45</b>	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
<b>H46</b>	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
<b>S46</b>	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
<b>I47</b>	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
<b>D48</b>	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
<b>M48</b>	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
<b>D49</b>	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
<b>B51</b>	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
<b>K53</b>	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

REF

VOC43...S  
VOA44...S  
VOF44...S  
VOI45...S  
VOH46...S  
VOS46...S  
VOI47...S  
VOD48...S  
VOM48...S  
VOD49...S  
VOB51...S  
VOK53...S

## Unterkiefer

Form VPE

Bitte die Bestellmengen eintragen.

<b>T35</b>	6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)
<b>D38</b>	6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)
<b>D41</b>	6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)

VUT35...S  
VUD38...S  
VUD41...S

novo.lign P posterior, G-, W- und L-Formen → siehe Blatt

2

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

novo.lign Verblendschalen

novo.lign P

posterior

Multifunktional

Farben (klassisches A-D Farbsystem)

Form VPE

G3

Bitte die Bestellmengen eintragen.

1 G3 1. Quadrant (14, 15, 16, 17)

2 G3 2. Quadrant (24, 25, 26, 27)

3 G3 3. Quadrant (34, 35, 36, 37)

4 G3 4. Quadrant (44, 45, 46, 47)

G4

Bitte die Bestellmengen eintragen.

1 G4 1. Quadrant (14, 15, 16, 17)

2 G4 2. Quadrant (24, 25, 26, 27)

3 G4 3. Quadrant (34, 35, 36, 37)

4 G4 4. Quadrant (44, 45, 46, 47)

novo.lign P

posterior

Kronen- und Brückentechnik

Farben (klassisches A-D Farbsystem)

Form VPE

W3

Bitte die Bestellmengen eintragen.

1 W3 1. Quadrant (14, 15, 16, 17)

2 W3 2. Quadrant (24, 25, 26, 27)

3 W3 3. Quadrant (34, 35, 36, 37)

4 W3 4. Quadrant (44, 45, 46, 47)

W4

Bitte die Bestellmengen eintragen.

1 W4 1. Quadrant (14, 15, 16, 17)

2 W4 2. Quadrant (24, 25, 26, 27)

3 W4 3. Quadrant (34, 35, 36, 37)

4 W4 4. Quadrant (44, 45, 46, 47)

W5

Bitte die Bestellmengen eintragen.

1 W5 1. Quadrant (14, 15, 16, 17)

2 W5 2. Quadrant (24, 25, 26, 27)

3 W5 3. Quadrant (34, 35, 36, 37)

4 W5 4. Quadrant (44, 45, 46, 47)

novo.lign P

posterior

Totalprothetik

Farben (klassisches A-D Farbsystem)

Form VPE

L2

Bitte die Bestellmengen eintragen.

Oberkiefer 6er-Set (16, 15, 14, 24, 25, 26)

Unterkiefer 6er-Set (46, 45, 44, 34, 35, 36)

L3

Bitte die Bestellmengen eintragen.

Oberkiefer 6er-Set (16, 15, 14, 24, 25, 26)

Unterkiefer 6er-Set (46, 45, 44, 34, 35, 36)

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

neo.lign Vollzähne

neo.lign A

anterior

Oberkiefer

Form VPE

F41	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
C43	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
A44	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
B43	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
F44	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
I45	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
H46	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
S46	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
I47	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
D48	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
M48	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
D49	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)
B51	6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Unterkiefer

T33	6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)
T35	6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)
D38	6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)
D41	6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)

neo.lign P

posterior

Multifunktional

Form VPE

G2	
1 G2	1. Quadrant (14, 15, 16, 17)
2 G2	2. Quadrant (24, 25, 26, 27)
3 G2	3. Quadrant (34, 35, 36, 37)
4 G2	4. Quadrant (44, 45, 46, 47)
G3	
1 G3	1. Quadrant (14, 15, 16, 17)
2 G3	2. Quadrant (24, 25, 26, 27)
3 G3	3. Quadrant (34, 35, 36, 37)
4 G3	4. Quadrant (44, 45, 46, 47)
G4	
1 G4	1. Quadrant (14, 15, 16, 17)
2 G4	2. Quadrant (24, 25, 26, 27)
3 G4	3. Quadrant (34, 35, 36, 37)
4 G4	4. Quadrant (44, 45, 46, 47)

neo.lign P

posterior

Totalprothetik

Form VPE

L1	
Oberkiefer	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)
Unterkiefer	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)
L2	
Oberkiefer	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)
Unterkiefer	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)
L3	
Oberkiefer	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)
Unterkiefer	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)
L4	
Oberkiefer	(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)
Unterkiefer	(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)

Absender (Stempel):












Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

4

Gel

von 9

crea.lign Gel Dentin	VPE	REF	Menge
 <b>BL3</b>	5 g	CLFNDBL3	
 <b>A1</b>	5 g	CLFNDA10	
 <b>A2</b>	5 g	CLFNDA20	
 <b>A3</b>	5 g	CLFNDA30	
 <b>A3.5</b>	5 g	CLFNDA35	
 <b>A4</b>	5 g	CLFNDA40	
 <b>B1</b>	5 g	CLFNDB10	
 <b>B2</b>	5 g	CLFNDB20	
 <b>B3</b>	5 g	CLFNDB30	
 <b>B4</b>	5 g	CLFNDB40	
 <b>C1</b>	5 g	CLFNDC10	
 <b>C2</b>	5 g	CLFNDC20	
 <b>C3</b>	5 g	CLFNDC30	
 <b>C4</b>	5 g	CLFNDC40	
 <b>D2</b>	5 g	CLFNDD20	
 <b>D3</b>	5 g	CLFNDD30	
 <b>D4</b>	5 g	CLFNDD40	
crea.lign Gel Transpa	VPE	REF	Menge
 <b>clear</b>	5 g	CLFN00T1	
crea.lign Gel Modifier	VPE	REF	Menge
 <b>M1 beige</b>	5 g	CLFN00M1	
 <b>M2 oliv</b>	5 g	CLFN00M2	
 <b>M3 caramel</b>	5 g	CLFN00M3	
 <b>M4 lila</b>	5 g	CLFN00M4	
 <b>M5 umbra</b>	5 g	CLFN00M5	
crea.lign Gel Enamel / Incisal	VPE	REF	Menge
 <b>E1</b>	5 g	CLFN00E1	
 <b>E2</b>	5 g	CLFN00E2	
 <b>E3</b>	5 g	CLFN00E3	
 <b>E4</b>	5 g	CLFN00E4	
 <b>I1 opal</b>	5 g	CLFN00I1	
 <b>I2 blue</b>	5 g	CLFN00I2	
 <b>I3 rose</b>	5 g	CLFN00I3	
 <b>I4 universal</b>	5 g	CLFN00I4	
 <b>I5 C.G.S. finish</b>	5 g	CLFN00I5	
crea.lign Gel GUM	VPE	REF	Menge
 <b>G1 light</b>	5 g	CLFN00G1	
 <b>G2 rosa</b>	5 g	CLFN00G2	
 <b>G3 pink</b>	5 g	CLFN00G3	
 <b>G4 red</b>	5 g	CLFN00G4	

Farbringe




























crea.lign Farbringe	VPE	REF	Menge
dentin shade (unbefüllt)	1 St.	9925CSLA	
Incisal, Stains & GUM (unbefüllt)	1 St.	9925CSLB	

Einhandgriff



Einhandgriff	VPE	REF	Menge
<b>für crea.lign Gel</b> mit UV-LED (schwarz)	1 St.	32000445	
<b>UV-LED</b> für Einhandgriff crea.lign Gel	1 St.	32000446	

Absender (Stempel):

Paste

crea.lign paste Dentin	VPE	REF	Menge
 <b>BL3</b>	3 g	CLPNDBL3	
 <b>A1</b>	3 g	CLPNDA10	
 <b>A2</b>	3 g	CLPNDA20	
 <b>A3</b>	3 g	CLPNDA30	
 <b>A3.5</b>	3 g	CLPNDA35	
 <b>A4</b>	3 g	CLPNDA40	
 <b>B1</b>	3 g	CLPNDB10	
 <b>B2</b>	3 g	CLPNDB20	
 <b>B3</b>	3 g	CLPNDB30	
 <b>B4</b>	3 g	CLPNDB40	
 <b>C1</b>	3 g	CLPNDC10	
 <b>C2</b>	3 g	CLPNDC20	
 <b>C3</b>	3 g	CLPNDC30	
 <b>C4</b>	3 g	CLPNDC40	
 <b>D2</b>	3 g	CLPNDD20	
 <b>D3</b>	3 g	CLPNDD30	
 <b>D4</b>	3 g	CLPNDD40	
crea.lign paste Transpa	VPE	REF	Menge
 <b>opal</b>	3 g	CLPN00T1	
crea.lign paste Enamel / Incisal	VPE	REF	Menge
 <b>E1</b>	3 g	CLPN00E1	
 <b>E2</b>	3 g	CLPN00E2	
 <b>E3</b>	3 g	CLPN00E3	
 <b>E4</b>	3 g	CLPN00E4	
crea.lign paste GUM	VPE	REF	Menge
 <b>PL light</b>	3 g	CLPN0G30	
 <b>PO opak</b>	3 g	CLPN0G40	
 <b>bright</b>	3 g	CLPN0G20	
 <b>orange</b>	3 g	CLPN0G50	
 <b>brown</b>	3 g	CLPN0G60	

Stains

crea.lign Stains	VPE	REF	Menge
 <b>S1 orange</b>	1,4 g	CLFN00S1	
 <b>S2 brown</b>	1,4 g	CLFN00S2	

Liquid

Liquid	VPE	REF	Menge
crea.lign Modelling Liquid	10 ml	CLFMOD10	

Drehschieber

Drehschieber	VPE	REF	Menge
<b>für crea.lign Paste</b>	1 St.	32000444	

mehr Instrumente und Zubehör ➔ siehe Blatt

6

5

crea.lign Opaker

crea.lign Opaker	VPE	REF	Menge
<b>Farbe 1</b> (A1, B2)	4 g	CLFHOP01	
<b>Farbe 2</b> (A2)	4 g	CLFHOP02	
<b>Farbe 3</b> (A3)	4 g	CLFHOP03	
<b>Farbe 4</b> (B1, C1, BL3)	4 g	CLFHOP04	
<b>Farbe 5</b> (C2, C3, D2, D4)	4 g	CLFHOP05	
<b>Farbe 6</b> (B3, B4)	4 g	CLFHOP06	
<b>Farbe 7</b> (A3.5)	4 g	CLFHOP07	
<b>Farbe 8</b> (A4, C4)	4 g	CLFHOP08	
<b>Farbe 9</b> (D3)	4 g	CLFHOP09	
<b>GUM</b>	4 g	CLFHOGUM	
crea.lign Opaker Z	VPE	REF	Menge
<b>Zirkonliner</b> (transparent)	4 g	CLFHOP0Z	

crea.lign Opaker Set	VPE	Menge
REF CLFHOPSET		
crea.lign Opaker 1 (A1/B2),  2 (A2), 3 (A3),  4 (B1/C1/BL3), 5 (C2/C3/D2/D4), 6 (B3/B4),  7 (A3.5), 8 (A4/C4),  9 (D3)	je 1 x 4 g	

combo.lign Opaquer

combo.lign Opaquer	VPE	REF	Menge
<b>light</b> (A1-A3, B1-B2, C2, C1)	4 g	CO1X4OPL	
<b>medium</b> (A3.5, B3-B4, D2, D3)	4 g	CO1X4OPM	
<b>intensiv</b> (A4, C3-C4, D4)	4 g	CO1X4OPI	
<b>GUM</b>	4 g	CO1X4OPG	
combo.lign Opaquer Katalyst	VPE	REF	Menge
für alle Farben	4 g	CO1X4KAT	

combo.lign Opaquer Set	VPE	Menge
REF OLIGNSET1		
combo.lign Katalyst	2 x 4g	
combo.lign Opaquer light,  medium, intensiv,  GUM	je 1 x 4 g	

combo.lign Befestigungskomposit

		Farben (klassisches A-D Farbsystem)																	
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	-
combo.lign Befestigungskomposit	VPE	BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40	GUM
	8 g	Bitte die Bestellmengen eintragen.																	

Primer

Bonder	VPE	REF	Menge
<b>MKZ Primer</b> (Komposit zu Metallgerüste)	5 ml	MKZ02004	
<b>MKZ EM-Aktivator</b> (für Edelmetalle) Verwendung nur in Kombination mit MKZ Primer!	4 ml	MKZEM004	
<b>K-Primer</b> (Komposit zu Oxydkeramikgerüste)	4 ml	APK25003	
<b>visio.link</b> (Komposit zu Kunststoffe)	10 ml	VLPMMMA10	

Malfarben

visio.paint	VPE	REF	Menge
<b>white</b>	3 ml	54001251	
<b>blue</b>	3 ml	54001252	
<b>black</b>	3 ml	54001253	
<b>ivory</b>	3 ml	54001254	
<b>ocher</b>	3 ml	54001255	
<b>ebony</b>	3 ml	54001256	

visio.paint Malfarben Set	VPE	Menge
REF 54001250		
Malfarben white,  blue, black,  ivory, ocher,  ebony	je 1 x 3 ml	
Einmalpinsel	6 Stück	
Pinselhalter	1 Stück	
Anmischblock (klein)	1 Stück	

Silikone

visio.sil Silikone	VPE	REF	Menge
<b>visio.sil</b> (transparent, 60 SH)	50 ml	54001200	
<b>visio.sil fix</b> (gelb, fezeichnend, 55 SH)	50 ml	54001300	
<b>visio.sil ILT</b> (transparent, 75 SH)	50 ml	54001400	
Dispenser für visio.sil Silikone	1 St.	32000440	
Mischkanülen für visio.sil fix (Gr.2)	12 St.	32000451	
Mischkanülen für visio.sil und visio.sil ILT (Gr.4)	12 St.	32000457	

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

visio.lign Toolkit

visio.lign Toolkit	VPE	Menge
REF VLTOOLKIT		
Komposit-Ausarbeitungsset	1 Sortiment	

Toolkit Nachfüllpackungen	VPE	REF	Menge
crea.lign Surface Cleaner	125 ml	43000600	
Acrypol Polierpaste	170 g	52000170	
Abraso-Starglanz	2 x 50 ml	52000163	
Diatit Hartmetallfräser	1 St.	D198KF23	
Hartmetallfräser	1 St.	H237MH23	
Hartmetallfräser	1 St.	H277MH14	
Hartmetallfräser	1 St.	H274GH40	
Quick-Mandrell (Größe 2)	10 St.	36001153	
Ceragum Linse (mittel)	12 St.	PLKM2212	
Diamantscheibe	1 St.	34000520	
Abraso-fix Rundbürste	8 St.	35000752	
Baumwollschwabbel	15 St.	35000650	
Sechseckbürste	15 St.	52000141	
Glasdose für Abraso-Starglanz (unbefüllt)	1 St.	39000375	

Zahnschrank

visio.lign Zahnschrank / Box	VPE	REF	Menge
inkl. Schubladeneinsätze	1 St.	VLIGNBOX2	
inkl. Schubladeneinsätze	1 St.	VLIGNBOX3	

crea.lign Zubehör

crea.lign Gel Spritzenhalter	VPE	REF	Menge
Edelstahl, für 6 Spritzen	1 St.	32000960	
Kunststoff, für 12 Spritzen	1 St.	32000443	
Kunststoff, für 5 Pasten	1 St.	32000447	

Instrumente und Zubehör	VPE	REF	Menge
Einmalpinsel	100 St.	33001142	
Einmalschälchen	12 St.	23000130	
Anmischblock schwarz (100 Blatt)	2 St.	33001140	
Anmischblock (groß, 100 Blatt)	1 St.	32000460	
Anmischblock (klein, 100 Blatt)	10 St.	33001144	
Applikationskanülen + Pin Cover <sup>1)</sup> für crea.lign Gel	10 + 10 St.	32000940	
Pin Cover <sup>1)</sup>	50 St.	32000950	

<sup>1)</sup> Schutzkappen für Applikationskanülen

bre.Lux

bre.Lux PowerUnit 2	VPE	REF	Menge
<b>bre.Lux PowerUnit 2 Set</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Basisgerät</li><li>Drehteller</li><li>Light-Tray (inkl. 30 Sticks)</li><li>bre.Lux LED N2 Handlampe (inkl. FlexHolder, Steckernetzgerät)</li></ul>	1 St.	14001015	
<b>Drehteller</b> für bre.Lux PowerUnit 2	1 St.	14001001	
<b>Light-Tray</b> inkl. 30 Sticks für bre.Lux PowerUnit 2	1 St.	14001002	
<b>Sticks</b> für bre.Lux PowerUnit 2 Light-Tray	1 x 30 St.	14001003	
<b>bre.Lux LED N2 Handlampe</b> (inkl. FlexHolder, Steckernetzgerät)	1 St.	14001010	
<b>Steckernetzgerät</b> für bre.Lux LED N2 Handlampe	1 St.	14001011	
<b>FlexHolder</b> für bre.Lux Handlampe	1 St.	14001012	

combo.lign Zubehör

combo.lign Zubehör	VPE	REF	Menge
<b>Dispenser</b> für combo.lign Befestigungskomposit	1 St.	32000441	
<b>Mischkanülen</b> für combo.lign Befestigungskomposit	10 St.	COMKG210	

crea.lign Composite Shaper Kit

crea.lign	VPE	REF	Menge
<b>Composite Shaper Kit</b> , 5-teilig	1 St.	32000480	

Thermo Pen

Thermo Pen	VPE	REF	Menge
Heißluftgebläse mit Piezo Technik	1 St.	11001470	

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

7 crea.lign Sets

crea.lign Starterkit Paste 9 Farben	VPE	Menge
REF CLPNSET9		
crea.lign Paste Dentin 9 Farben wählbar	je 1 x 3 g	
Drehschieber crea.lign Paste	9 Stück	

crea.lign freestyle Test Set	Farbe	REF	Menge
<ul style="list-style-type: none"><li>1 x 3 g crea.lign Paste Dentin</li><li>1 x 5 g crea.lign Gel Dentin</li><li>1 x 5 g crea.lign Gel Incisal</li><li>1 x 4 g crea.lign Opaker</li></ul> <i>crea.lign Incisal und crea.lign Opaker werden passend zur gewählten Sortimentsfarbe geliefert!</i>	A2	CLFKSETA20	
	A3	CLFKSETA30	
	A3.5	CLFKSETA35	

crea.lign freestyle Komplet-Set,	VPE	Menge
REF CLIGNSETFK		
Aluminium-Koffer (Breite 42,5 cm x Höhe 43,5 cm x Tiefe 20,5 cm)	1 Stück	
crea.lign Paste Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und BL3	je 1 x 3 g	
crea.lign Gel Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und BL3	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Incisal und Paste E1, E2, E3, E4, I1 opal, I2 blue, I3 rose, I4 universal, I5 C.G.S. finish	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel GUM G1 light, G2 rosa, G3 pink, G4 red crea.lign Paste GUM PL, PO, bright, orange, brown	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Transpa clear Paste Transpa opal	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Modifier M1 beige, M2 oliv, M3 caramel, M4 lila, M5 umbra	je 1 x 5 g	
crea.lign Stain S1 orange, S2 brown	je 1 x 1,4 g	
crea.lign Opaker 1 (A1/B2), 2 (A2), 3 (A3), 4 (B1/BL3/C1), 5 (C2/C3/D2/D4), 6 (B3/B4), 7 (A3.5), 8 (A4/C4), 9 (D3), GUM, Zirkonliner	je 1 x 4 g	
crea.lign Opaker Z (Zirkonliner), transparent	je 1 x 4 g	
crea.lign Modelling Liquid	1 x 10 ml	
visio.paint Malfarben Set	1 Sortiment	
crea.lign Gel Applikationskanülen + Pin Cover (Schutzkappen)	je 2 x 10 Stück	
visio.link (Haftverbund von Komposit zu Kunststoffe)	1 x 10 ml	
K-Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Keramik)	1 x 3 ml	
MKZ Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Oxydkeramik)	1 x 4 ml	
MKZ EM-Aktivator (Haftverbund von Komposit zu EM, 1:1 in Kombination mit MKZ Primer)	1 x 4 ml	
Einhandgriff crea.lign Gel (schwarz mit UV-LED)	12 Stück	
crea.lign Spritzenhalter (Edelstahl)	2 Stück	
Drehschieber crea.lign Paste	27 Stück	
Anmischblock (klein)	2 Stück	
Spatel	1 Stück	
Einmalpinsel	20 Stück	
Pinsehalter	1 Stück	
Einmalschälchen	1 x 12 Stück	
crea.lign Farbringe: dentin shade (unbefüllt) und Incisal, Stains & GUM (unbefüllt)	je 1 Stück	
visio.lign Infomappe	1 Stück	

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

crea.lign Sets

Rot-Weiß Ästhetikset		VPE	Menge
REF CLIGNSETG			
Stülperschaftel		1 Stück	
crea.lign Gel Transpa clear; GUM: G1 light, G2 rosa, G3 pink, G4 red		je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Modifier M1 beige, M4 lila		je 1 x 5 g	
crea.lign Opaker GUM		1 x 4 g	
crea.lign paste GUM PL bright, PL light, PO opak, PL orange, PL brown		je 1 x 3 g	
crea.lign Modelling Liquid		1 x 10 ml	
crea.lign Gel Applikationskanülen		8 Stück	
visio.link (Haftverbund von Komposit zu Kunststoffe)		1 x 10 ml	
Einhandgriff crea.lign Gel mit UV-LED		1 Stück	
Anmischblock (schwarz)		1 Stück	
Pinset Unique Brush, Größe 4		1 Stück	
Schichtanleitung		1 Stück	
Drehschieber für crea.lign Paste		2 Stück	

Chipping Repair Kit, Zahnarzt		VPE	Menge
REF CLIGNSETA			
Aluminium-Mappe		1 Stück	
visio.link (Haftverbund von Komposit zu Kunststoffe)		1 x 10 ml	
K-Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Keramik)		1 x 3 ml	
MKZ Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Oxydkeramik)		1 x 4 ml	
MKZ EM-Aktivator (Haftverbund von Komposit zu EM, 1:1 in Kombination mit MKZ Primer)		1 x 4 ml	
crea.lign Paste Dentin A2, A3		je 1 x 3 g	
crea.lign Gel Dentin A2, A3		je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Incisal E1		je 1 x 5 g	
crea.lign Opaker 2 (A2), 3 (A3)		je 1 x 4 g	
crea.lign Opaker Z (Zirkonliner) transparent		1 x 4 g	
Drehschieber für crea.lign Paste		17 Stück	
crea.lign Gel Applikationskanülen + Pin Cover (Schutzkappen)		je 2 x 10 Stück	
Einmalschälchen		1 x 12 Stück	
Einleger Verarbeitungsanleitung		1 Stück	

Chipping Repair Kit, Zahntechnik		VPE	Menge
REF CLIGNSETT1			
Kunststoff-Koffer		1 Stück	
visio.link (Haftverbund von Komposit zu Kunststoffe)		1 x 10 ml	
K-Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Keramik)		1 x 3 ml	
MKZ Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Oxydkeramik)		1 x 4 ml	
MKZ EM-Aktivator (Haftverbund von Komposit zu EM, 1:1 in Kombination mit MKZ Primer)		1 x 4 ml	
Übersicht Primer - Indikationen und Anwendung		1 Stück	
Einmalschälchen		1 x 12 Stück	

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift



## System Sets für ein Maximum an Flexibilität.

Mit einigen visio.lign System Sets bieten wir Ihnen sehr hohe Flexibilität - bei den novo.lign Verblendschalen und den neo.lign Vollzähnen - sowohl in der Zusammenstellung der Zahnformen als auch in der Wahl der Farben.

Analog dazu haben Sie in diesen System Sets bei den enthaltenen crea.lign und combo.lign Komponenten (z.B. Opaker, Befestigungskomposit, Gel, Paste) ebenso die Möglichkeit aus der gesamten breiten Farbvielfalt die Farben Ihren Wünschen gemäß auszuwählen.

Demzufolge beraten wir Sie sehr gerne bei den individuellen Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Sets und bitten Sie alle im Folgenden gelisteten Sortimente **telefonisch unter +49 7309 872-22 zu bestellen oder Ihren bredent Ansprechpartner zu kontaktieren.**

Anzahl und Vielfalt der Komponenten aller erwähnten Sets finden Sie in der „visio.lign Systemvorstellung“ unter der dementsprechenden Rubrik „System Sets“ dargestellt.

visio.lign Sets	REF
visio.lign Starterkit 2	VLIGNSET2
visio.lign Starterkit 3	VLIGNSET3
visio.lign Starterkit 4	VLIGNSET4
novo.lign Set	REF
novo.lign A & P Lebende Formenkarte	VLIGNPRVN
neo.lign Set	REF
neo.lign A & P Lebende Formenkarte	VLIGNPRVT
neo.lign Formen Kit - reduzierte Anzahl an Formen	VLIGNPRVT1
crea.lign Sets	REF
crea.lign Sortiment mit Spritzenhalter (Kunststoff), 12 Farben wählbar	CLIGNSET12
crea.lign Starterset N, 10 Farben wählbar	CLIGNSETN
DTK-Kleber	
DTK-Kleber opak Abutment Set	54001275
DTK-Kleber transparent Abutment Set	54001175
DTK-Kleber opak Sortiment (5 Teile)	54001285
DTK-Kleber transparent Sortiment (5 Teile)	54001185
DTK Kleber opak Nachfüllpackung 8g	54001295
DTK Kleber transparent Nachfüllpackung 8g	54001195