

novo.lign Verblendschalen

novo.lign A
anterior
Oberkiefer

Farben (klassisches A-D Farbsystem)

Form VPE

Bitte die Bestellmengen eintragen.

REF

C43 6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)**A44** 6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)**F44** 6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)**I45** 6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)**H46** 6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)**S46** 6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)**I47** 6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)**D48** 6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)**M48** 6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)**D49** 6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)**B51** 6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)**K53** 6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Unterkiefer

Form VPE

Bitte die Bestellmengen eintragen.

T35 6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)**D38** 6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)**D41** 6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)

novo.lign P posterior, G-, W- und L-Formen → siehe Blatt

2

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

novo.lign Verblendschalen

novo.lign P

posterior

Multifunktional

Form

VPE

G3

Bitte die Bestellmengen eintragen.

1 G3

1. Quadrant

{14, 15, 16, 17}

2 G3

2. Quadrant

{24, 25, 26, 27}

3 G3

3. Quadrant

{34, 35, 36, 37}

4 G3

4. Quadrant

{44, 45, 46, 47}

G4

Bitte die Bestellmengen eintragen.

1 G4

1. Quadrant

{14, 15, 16, 17}

2 G4

2. Quadrant

{24, 25, 26, 27}

3 G4

3. Quadrant

{34, 35, 36, 37}

4 G4

4. Quadrant

{44, 45, 46, 47}

Farben (klassisches A-D Farbsystem)

-

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

BL3

A10

A20

A30

A35

A40

B10

B20

B30

B40

C10

C20

C30

C40

D20

D30

D40

REF

VO1G3...

VO2G3...

VU3G3...

VU4G3...

VO1G4...

VO2G4...

VU3G4...

VU4G4...

novo.lign P

posterior

Kronen- und Brückentechnik

Form

VPE

W3

Bitte die Bestellmengen eintragen.

1 W3

1. Quadrant

{14, 15, 16, 17}

2 W3

2. Quadrant

{24, 25, 26, 27}

3 W3

3. Quadrant

{34, 35, 36, 37}

4 W3

4. Quadrant

{44, 45, 46, 47}

W4

Bitte die Bestellmengen eintragen.

1 W4

1. Quadrant

{14, 15, 16, 17}

2 W4

2. Quadrant

{24, 25, 26, 27}

3 W4

3. Quadrant

{34, 35, 36, 37}

4 W4

4. Quadrant

{44, 45, 46, 47}

W5

Bitte die Bestellmengen eintragen.

1 W5

1. Quadrant

{14, 15, 16, 17}

2 W5

2. Quadrant

{24, 25, 26, 27}

3 W5

3. Quadrant

{34, 35, 36, 37}

4 W5

4. Quadrant

{44, 45, 46, 47}

Farben (klassisches A-D Farbsystem)

-

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

BL3

A10

A20

A30

A35

A40

B10

B20

B30

B40

C10

C20

C30

C40

D20

D30

D40

REF

VO1W3...

VO2W3...

VU3W3...

VU4W3...

VO1W4...

VO2W4...

VU3W4...

VU4W4...

VO1W5...

VO2W5...

VU3W5...

VU4W5...

novo.lign P

posterior

Totalprothetik

Form

VPE

L2

Bitte die Bestellmengen eintragen.

Oberkiefer

6er-Set {16, 15, 14, 24, 25, 26}

Unterkiefer

6er-Set {46, 45, 44, 34, 35, 36}

L3

Bitte die Bestellmengen eintragen.

Oberkiefer

6er-Set {16, 15, 14, 24, 25, 26}

Unterkiefer

6er-Set {46, 45, 44, 34, 35, 36}

Farben (klassisches A-D Farbsystem)

A1

A2

A3

A3.5

B3

C3

A10

A20

A30

A35

B30

C30

REF

VOWL2...

VUWL2...

VOWL3...

VUWL3...

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

neo.lign A

anterior

Oberkiefer

Form

VPE

Farben (klassisches A-D Farbsystem)

-

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

BL3

A10

A20

A30

A35

A40

B10

B20

B30

B40

C10

C20

C30

C40

D20

D30

D40

Bitte die Bestellmengen eintragen.

F41

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

C43

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

A44

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

B43

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

F44

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

I45

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

H46

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

S46

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

I47

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

D48

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

M48

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

D49

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

B51

6er Set (13, 12, 11, 21, 22, 23)

Unterkiefer

Bitte die Bestellmengen eintragen.

T33

6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)

T35

6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)

D38

6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)

D41

6er Set (43, 42, 41, 31, 32, 33)

neo.lign P

posterior

Multifunktional

Form

VPE

Farben (klassisches A-D Farbsystem)

-

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

BL3

A10

A20

A30

A35

A40

B10

B20

B30

B40

C10

C20

C30

C40

D20

D30

D40

Bitte die Bestellmengen eintragen.

G2

1 G2

1. Quadrant (14, 15, 16, 17)

2 G2

2. Quadrant (24, 25, 26, 27)

3 G2

3. Quadrant (34, 35, 36, 37)

4 G2

4. Quadrant (44, 45, 46, 47)

G3

1 G3

1. Quadrant (14, 15, 16, 17)

2 G3

2. Quadrant (24, 25, 26, 27)

3 G3

3. Quadrant (34, 35, 36, 37)

4 G3

4. Quadrant (44, 45, 46, 47)

G4

1 G4

1. Quadrant (14, 15, 16, 17)

2 G4

2. Quadrant (24, 25, 26, 27)

3 G4

3. Quadrant (34, 35, 36, 37)

4 G4

4. Quadrant (44, 45, 46, 47)

neo.lign P

posterior

Totalprothetik

Form

VPE

Farben (klassisches A-D Farbsystem)

-

A1

A2

A3

A3.5

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D2

D3

D4

BL3

A10

A20

A30

A35

A40

B10

B20

B30

B40

C10

C20

C30

C40

D20

D30

D40

Bitte die Bestellmengen eintragen.

L1

Oberkiefer

(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)

Unterkiefer

(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)

L2

Oberkiefer

(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)

Unterkiefer

(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)

L3

Oberkiefer

(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)

Unterkiefer

(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)

L4

Oberkiefer

(17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27)

Unterkiefer

(47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37)

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

4

Gel

von 9

crea.lign Gel Dentin	VPE	REF	Menge
 BL3	5 g	CLFNDBL3	
 A1	5 g	CLFNDA10	
 A2	5 g	CLFNDA20	
 A3	5 g	CLFNDA30	
 A3.5	5 g	CLFNDA35	
 A4	5 g	CLFNDA40	
 B1	5 g	CLFNDB10	
 B2	5 g	CLFNDB20	
 B3	5 g	CLFNDB30	
 B4	5 g	CLFNDB40	
 C1	5 g	CLFNDC10	
 C2	5 g	CLFNDC20	
 C3	5 g	CLFNDC30	
 C4	5 g	CLFNDC40	
 D2	5 g	CLFNDD20	
 D3	5 g	CLFNDD30	
 D4	5 g	CLFNDD40	
crea.lign Gel OD - Opaque Dentin	VPE	REF	Menge
 Bleach (A1/B1)	5 g	CLFNOPDBLAB1	
 A (A3/A35)	5 g	CLFNOPDA335	
 B (B3)	5 g	CLFNOPDB3	
 C (C3)	5 g	CLFNOPDC3	
 D (D3)	5 g	CLFNOPDD3	
crea.lign Gel Transpa	VPE	REF	Menge
 clear	5 g	CLFN00T1	
crea.lign Gel HT - High Translucent	VPE	REF	Menge
 HT1 (A1/A2)	5 g	CLFNHT01	
 HT2 (A2/A3)	5 g	CLFNHT02	
 HT3 (A3/A35)	5 g	CLFNHT03	
crea.lign Gel Modifier	VPE	REF	Menge
 M1 beige	5 g	CLFN00M1	
 M2 oliv	5 g	CLFN00M2	
 M3 caramel	5 g	CLFN00M3	
 M4 lila	5 g	CLFN00M4	
 M5 umbra	5 g	CLFN00M5	
crea.lign Gel Enamel / Incisal	VPE	REF	Menge
 E1	5 g	CLFN00E1	
 E2	5 g	CLFN00E2	
 E3	5 g	CLFN00E3	
 E4	5 g	CLFN00E4	
 I1 opal	5 g	CLFN00I1	
 I2 blue	5 g	CLFN00I2	
 I3 rose	5 g	CLFN00I3	
 I4 universal	5 g	CLFN00I4	
 I5 C.G.S. finish	5 g	CLFN00I5	
crea.lign Gel GUM	VPE	REF	Menge
 G1 light	5 g	CLFN00G1	
 G2 rosa	5 g	CLFN00G2	
 G3 pink	5 g	CLFN00G3	
 G4 red	5 g	CLFN00G4	

Farbringe

crea.lign Farbringe	VPE	REF	Menge
dentin shade (unbefüllt)	1 St.	9925CSLA	
Incisal, Stains & GUM (unbefüllt)	1 St.	9925CSLB	

Paste

crea.lign paste Dentin	VPE	REF	Menge
 BL3	3 g	CLPNDBL3	
 A1	3 g	CLPNDA10	
 A2	3 g	CLPNDA20	
 A3	3 g	CLPNDA30	
 A3.5	3 g	CLPNDA35	
 A4	3 g	CLPNDA40	
 B1	3 g	CLPNDB10	
 B2	3 g	CLPNDB20	
 B3	3 g	CLPNDB30	
 B4	3 g	CLPNDB40	
 C1	3 g	CLPNDC10	
 C2	3 g	CLPNDC20	
 C3	3 g	CLPNDC30	
 C4	3 g	CLPNDC40	
 D2	3 g	CLPNDD20	
 D3	3 g	CLPNDD30	
 D4	3 g	CLPNDD40	
crea.lign paste Transpa	VPE	REF	Menge
 opal	3 g	CLPN00T1	
crea.lign paste Enamel / Incisal	VPE	REF	Menge
 E1	3 g	CLPN00E1	
 E2	3 g	CLPN00E2	
 E3	3 g	CLPN00E3	
 E4	3 g	CLPN00E4	
crea.lign paste GUM	VPE	REF	Menge
 PL light	3 g	CLPN0G30	
 PO opak	3 g	CLPN0G40	
 bright	3 g	CLPN0G20	
 orange	3 g	CLPN0G50	
 brown	3 g	CLPN0G60	

Einhandgriff

Einhandgriff	VPE	REF	Menge
für crea.lign Gel mit UV-LED (schwarz)	1 St.	32000445	
UV-LED für Einhandgriff crea.lign Gel	1 St.	32000446	

Stains

crea.lign Stains	VPE	REF	Menge
 S1 orange	1,4 g	CLFN00S1	
 S2 brown	1,4 g	CLFN00S2	

Liquid

Liquid	VPE	REF	Menge
crea.lign Modelling Liquid	10 ml	CLFMOD10	

Drehschieber

Drehschieber	VPE	REF	Menge
für crea.lign Paste	1 St.	32000444	

mehr Instrumente und Zubehör ➔ siehe Blatt

7

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

crea.lign Opaker	VPE	REF	Menge
Farbe 1 (A1, B2)	4 g	CLFHOP01	
Farbe 2 (A2)	4 g	CLFHOP02	
Farbe 3 (A3)	4 g	CLFHOP03	
Farbe 4 (B1, C1, BL3)	4 g	CLFHOP04	
Farbe 5 (C2, C3, D2, D4)	4 g	CLFHOP05	
Farbe 6 (B3, B4)	4 g	CLFHOP06	
Farbe 7 (A3.5)	4 g	CLFHOP07	
Farbe 8 (A4, C4)	4 g	CLFHOP08	
Farbe 9 (D3)	4 g	CLFHOP09	
GUM	4 g	CLFHOGUM	
crea.lign Opaker Z	VPE	REF	Menge
Zirkonliner (transparent)	4 g	CLFHOP0Z	

crea.lign Opaker Set	VPE	Menge
REF CLFHOPSET		
crea.lign Opaker 1 (A1/B2), 2 (A2), 3 (A3), 4 (B1/C1/BL3), 5 (C2/C3/D2/D4), 6 (B3/B4), 7 (A3.5), 8 (A4/C4), 9 (D3)	je 1 x 4 g	

combo.lign Opaquer	VPE	REF	Menge
light (A1-A3, B1-B2, C2, C1)	4 g	CO1X4OPL	
medium (A3.5, B3-B4, D2, D3)	4 g	CO1X4OPM	
intensiv (A4, C3-C4, D4)	4 g	CO1X4OPI	
GUM	4 g	CO1X4OPG	
combo.lign Opaquer Katalyst	VPE	REF	Menge
für alle Farben	4 g	CO1X4KAT	

combo.lign Opaquer Set	VPE	Menge
REF OLIGNSET1		
combo.lign Katalyst	2 x 4g	
combo.lign Opaquer light, medium, intensiv, GUM	je 1 x 4 g	

visio.lign color	VPE	REF	Menge
Body A	2,6ml	VLCOLBODYA	
Body B	2,6ml	VLCOLBODYB	
Body C	2,6ml	VLCOLBODYC	
Body D	2,6ml	VLCOLBODYD	
White	2,6ml	VLCOLWHITE	
Orange	2,6ml	VLCOLORANGE	
Black	2,6ml	VLCOLBLACK	
Rose	2,6ml	VLCOLROSE	
Grey-Blue	2,6ml	VLCOLGREYBL	
Blue	2,6ml	VLCOLBLUE	
Yellow	2,6ml	VLCOLYELLOW	
Brown	2,6ml	VLCOLBROWN	
Olive	2,6ml	VLCOLOLIVE	
Creme	2,6ml	VLCOLCREME	
GUM Pink	2,6ml	VLCOLGPINK	
GUM RED	2,6ml	VLCOLGRED	
GUM light	2,6ml	VLCOLGLIGHT	

visio.lign shield	VPE	REF	Menge
LV - low viscosity (flüssig)	5ml	VLSHIELDLV5	
HV - high viscosity (dickflüssig)	5ml	VLSHIELDHV5	

visio.lign color Set 16 tlg.	VPE	Menge
REF VLCOLSET		
visio.lign shield LV	1x 5ml	
visio.lign shield HV	1x 5ml	
Malfarben Body A, Body B, Body C, Body D, White, Orange, Black, Rose, Grey-Blue, Blue, Yellow, Brown, Olive, Creme	je 1 x 2,6 ml	
crea.lign surface cleaner	1x 30ml	
Anmischblock (klein)	1 Stück	
Einmalpinsel (mit einem Pinselhalter)	10 Stück	

visio.lign color Starter Kit 8 tlg.	VPE	Menge
REF VLCOLSKIT		
visio.lign shield LV	1x 5ml	
visio.lign shield HV	1x 5ml	
Malfarben Body A, Body B, Grey-Blue, Olive, Orange, Creme	je 1 x 2,6 ml	
crea.lign surface cleaner	1x 30ml	
Anmischblock (klein)	1 Stück	
Einmalpinsel (mit einem Pinselhalter)	10 Stück	

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

Primer

Bonder	VPE	REF	Menge
MKZ Primer (Komposit zu Metallgerüste)	5 ml	MKZ02004	
MKZ EM-Aktivator (für Edelmetalle) Verwendung nur in Kombination mit MKZ Primer!	4 ml	MKZEM004	
K-Primer (Komposit zu Oxydkeramikgerüste)	4 ml	APK25003	
visio.link (Komposit zu Kunststoffe)	10 ml	VLPMMMA10	

Silikone

visio.sil Silikone	VPE	REF	Menge
visio.sil (transparent, 60 SH)	50 ml	54001200	
visio.sil fix (gelb, feinzeichnend, 55 SH)	50 ml	54001300	
visio.sil ILT (transparent, 75 SH)	50 ml	54001400	
Dispenser für visio.sil Silikone	1 St.	32000440	
Mischkanülen für visio.sil fix (Gr.2)	12 St.	32000451	
Mischkanülen für visio.sil und visio.sil ILT (Gr.4)	12 St.	32000457	

combo.lign Befestigungskomposit

		Farben (klassisches A-D Farbsystem)																	
		-	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	-
		BL3	A10	A20	A30	A35	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40	GUM
		Bitte die Bestellmengen eintragen.																	
combo.lign Befestigungskomposit	VPE																		
	8 g																		

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

visio.lign Toolkit

visio.lign Toolkit	VPE	Menge
REF VLTOOLKIT		
Komposit-Ausarbeitungsset	1 Sortiment	

Toolkit Nachfüllpackungen	VPE	REF	Menge
crea.lign Surface Cleaner	125 ml	43000600	
Acrypol Polierpaste	170 g	52000170	
Abraso-Starglanz	2 x 50 ml	52000163	
Diatit Hartmetallfräser	1 St.	D198KF23	
Hartmetallfräser	1 St.	H237MH23	
Hartmetallfräser	1 St.	H277MH14	
Hartmetallfräser	1 St.	H274GH40	
Quick-Mandrell (Größe 2)	10 St.	36001153	
Ceragum Linse (mittel)	12 St.	PLKM2212	
Diamantscheibe	1 St.	34000520	
Abraso-fix Rundbürste	8 St.	35000752	
Baumwollschwabbel	15 St.	35000650	
Sechseckbürste	15 St.	52000141	
Glasdose für Abraso-Starglanz (unbefüllt)	1 St.	39000375	

bre.Lux

bre.Lux PowerUnit 2	VPE	REF	Menge
bre.Lux PowerUnit 2 Set - Basisgerät - Drehteller - Light-Tray (inkl. 30 Sticks) - bre.Lux LED N2 Handlampe (inkl. FlexHolder, Steckernetzgerät)	1 St.	14001015	
Drehteller für bre.Lux PowerUnit 2	1 St.	14001001	
Light-Tray inkl. 30 Sticks für bre.Lux PowerUnit 2	1 St.	14001002	
Sticks für bre.Lux PowerUnit 2 Light-Tray	1 x 30 St.	14001003	
bre.Lux LED N2 Handlampe (inkl. FlexHolder, Steckernetzgerät)	1 St.	14001010	
Steckernetzgerät für bre.Lux LED N2 Handlampe	1 St.	14001011	
FlexHolder für bre.Lux Handlampe	1 St.	14001012	

Thermo Pen

Thermo Pen	VPE	REF	Menge
Heißluftgebläse mit Piezo Technik	1 St.	11001470	

Zahnschrank

visio.lign Zahnschrank / Box	VPE	REF	Menge
inkl. Schubladeneinsätze	1 St.	VLIGNBOX2	
inkl. Schubladeneinsätze	1 St.	VLIGNBOX3	

crea.lign Zubehör

crea.lign Gel Spritzenhalter	VPE	REF	Menge
Edelstahl , für 6 Spritzen	1 St.	32000960	
Kunststoff , für 12 Spritzen	1 St.	32000443	
Kunststoff , für 5 Pasten	1 St.	32000447	

Instrumente und Zubehör	VPE	REF	Menge
Einmalpinsel	100 St.	33001142	
Einmalschälchen	12 St.	23000130	
Anmischblock schwarz (100 Blatt)	2 St.	33001140	
Anmischblock (groß, 100 Blatt)	1 St.	32000460	
Anmischblock (klein, 100 Blatt)	10 St.	33001144	
Applikationskanülen + Pin Cover ¹⁾ für crea.lign Gel	10 + 10 St.	32000940	
Pin Cover ¹⁾	50 St.	32000950	

¹⁾ Schutzkappen für Applikationskanülen

combo.lign Zubehör

combo.lign Zubehör	VPE	REF	Menge
Dispenser für combo.lign Befestigungskomposit	1 St.	32000441	
Mischkanülen für combo.lign Befestigungskomposit	10 St.	COMKG210	

crea.lign Composite Shaper Kit

crea.lign	VPE	REF	Menge
Composite Shaper Kit , 5-teilig	1 St.	32000480	

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

Bestellschein

Blatt

Fax +49 7309 872-24

visio.lign Verblendsystem

8

crea.lign Sets

von 9

crea.lign Starterkit Paste 9 Farben		VPE	Menge
REF CLPNSET9			
crea.lign Paste Dentin 9 Farben wählbar		je 1 x 3 g	
Drehschieber crea.lign Paste		9 Stück	

crea.lign freestyle Test Set	Farbe	REF	Menge
1 x 3 g crea.lign Paste Dentin 1 x 5 g crea.lign Gel Dentin 1 x 5 g crea.lign Gel Incisal 1 x 4 g crea.lign Opaker <i>crea.lign Incisal und crea.lign Opaker werden passend zur gewählten Sortimentsfarbe geliefert!</i>	A2	CLFKSETA20	
	A3	CLFKSETA30	
	A3.5	CLFKSETA35	

crea.lign freestyle Komplett-Set,	VPE	Menge
REF CLIGNSETFK		
Aluminium-Koffer (Breite 42,5 cm x Höhe 43,5 cm x Tiefe 20,5 cm)	1 Stück	
crea.lign Paste Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und BL3	je 1 x 3 g	
crea.lign Gel Dentin A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 und BL3	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Incisal und Paste E1, E2, E3, E4, I1 opal, I2 blue, I3 rose, I4 universal, I5 C.G.S. finish	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel GUM G1 light, G2 rosa, G3 pink, G4 red crea.lign Paste GUM PL, PO, bright, orange, brown	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Transpa clear Paste Transpa opal	je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Modifier M1 beige, M2 oliv, M3 caramel, M4 lila, M5 umbra	je 1 x 5 g	
crea.lign Stain S1 orange, S2 brown	je 1 x 1,4 g	
crea.lign Opaker 1 (A1/B2), 2 (A2), 3 (A3), 4 (B1/BL3/C1), 5 (C2/C3/D2/D4), 6 (B3/B4), 7 (A3.5), 8 (A4/C4), 9 (D3), GUM, Zirkonliner	je 1 x 4 g	
crea.lign Opaker Z (Zirkonliner) transparent	je 1 x 4 g	
crea.lign Modelling Liquid	1 x 10 ml	
visio.paint Malfarben Set	1 Sortiment	
crea.lign Gel Applikationskanülen + Pin Cover (Schutzkappen)	je 2 x 10 Stück	
visio.link (Haftverbund von Komposit zu Kunststoffe)	1 x 10 ml	
K-Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Keramik)	1 x 3 ml	
MKZ Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Oxydkeramik)	1 x 4 ml	
MKZ EM-Aktivator (Haftverbund von Komposit zu EM, 1:1 in Kombination mit MKZ Primer)	1 x 4 ml	
Einhandgriff crea.lign Gel (schwarz mit UV-LED)	12 Stück	
crea.lign Spritzenhalter (Edelstahl)	2 Stück	
Drehschieber crea.lign Paste	27 Stück	
Anmischblock (klein)	2 Stück	
Spatel	1 Stück	
Einmalpinsel	20 Stück	
Pinsehalter	1 Stück	
Einmalschälchen	1 x 12 Stück	
crea.lign Farbringe: dentin shade (unbefüllt) und Incisal, Stains & GUM (unbefüllt)	je 1 Stück	
visio.lign Infomappe	1 Stück	

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-22 · F: +49 7309 872-24 · www.bredent.com · @: info@bredent.com

crea.lign Sets

Rot-Weiß Ästhetikset		VPE	Menge
REF CLIGNSETG			
Stülperschaftel		1 Stück	
crea.lign Gel Transpa clear; GUM: G1 light, G2 rosa, G3 pink, G4 red		je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Modifier M1 beige, M4 lila		je 1 x 5 g	
crea.lign Opaker GUM		1 x 4 g	
crea.lign paste GUM PL bright, PL light, PO opak, PL orange, PL brown		je 1 x 3 g	
crea.lign Modelling Liquid		1 x 10 ml	
crea.lign Gel Applikationskanülen		8 Stück	
visio.link (Haftverbund von Komposit zu Kunststoffe)		1 x 10 ml	
Einhandgriff crea.lign Gel mit UV-LED		1 Stück	
Anmischblock (schwarz)		1 Stück	
Pinzel Unique Brush, Größe 4		1 Stück	
Schichtanleitung		1 Stück	
Drehschieber für crea.lign Paste		2 Stück	

Chipping Repair Kit, Zahnarzt		VPE	Menge
REF CLIGNSETA			
Aluminium-Mappe		1 Stück	
visio.link (Haftverbund von Komposit zu Kunststoffe)		1 x 10 ml	
K-Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Keramik)		1 x 3 ml	
MKZ Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Oxydkeramik)		1 x 4 ml	
MKZ EM-Aktivator (Haftverbund von Komposit zu EM, 1:1 in Kombination mit MKZ Primer)		1 x 4 ml	
crea.lign Paste Dentin A2, A3		je 1 x 3 g	
crea.lign Gel Dentin A2, A3		je 1 x 5 g	
crea.lign Gel Incisal E1		je 1 x 5 g	
crea.lign Opaker 2 (A2), 3 (A3)		je 1 x 4 g	
crea.lign Opaker Z (Zirkonliner) transparent		1 x 4 g	
Drehschieber für crea.lign Paste		17 Stück	
crea.lign Gel Applikationskanülen + Pin Cover (Schutzkappen)		je 2 x 10 Stück	
Einmalschälchen		1 x 12 Stück	
Einleger Verarbeitungsanleitung		1 Stück	

Chipping Repair Kit, Zahntechnik		VPE	Menge
REF CLIGNSETT1			
Kunststoff-Koffer		1 Stück	
visio.link (Haftverbund von Komposit zu Kunststoffe)		1 x 10 ml	
K-Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Keramik)		1 x 3 ml	
MKZ Primer (Haftverbund von Komposit zu NEM und Oxydkeramik)		1 x 4 ml	
MKZ EM-Aktivator (Haftverbund von Komposit zu EM, 1:1 in Kombination mit MKZ Primer)		1 x 4 ml	
Übersicht Primer - Indikationen und Anwendung		1 Stück	
Einmalschälchen		1 x 12 Stück	

Absender (Stempel):

Kunden-Nr.

Datum, Unterschrift

System Sets für ein Maximum an Flexibilität.

Mit einigen visio.lign System Sets bieten wir Ihnen sehr hohe Flexibilität - bei den novo.lign Verblendschalen und den neo.lign Vollzähnen - sowohl in der Zusammenstellung der Zahnformen als auch in der Wahl der Farben.

Analog dazu haben Sie in diesen System Sets bei den enthaltenen crea.lign und combo.lign Komponenten (z.B. Opaker, Befestigungskomposit, Gel, Paste) ebenso die Möglichkeit aus der gesamten breiten Farbvielfalt die Farben Ihren Wünschen gemäß auszuwählen.

Demzufolge beraten wir Sie sehr gerne bei den individuellen Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Sets und bitten Sie alle im Folgenden gelisteten Sortimente **telefonisch unter +49 7309 872-22 zu bestellen oder Ihren bredent Ansprechpartner zu kontaktieren.**

Anzahl und Vielfalt der Komponenten aller erwähnten Sets finden Sie in der „visio.lign Systemvorstellung“ unter der dementsprechenden Rubrik „System Sets“ dargestellt.

visio.lign Sets	REF
visio.lign Starterkit 2	VLIGNSET2
visio.lign Starterkit 3	VLIGNSET3
visio.lign Starterkit 4	VLIGNSET4
novo.lign Set	REF
novo.lign A & P Lebende Formenkarte	VLIGNPRVN
neo.lign Set	REF
neo.lign A & P Lebende Formenkarte	VLIGNPRVT
neo.lign Formen Kit - reduzierte Anzahl an Formen	VLIGNPRVT1
crea.lign Sets	REF
crea.lign Sortiment mit Spritzenhalter (Kunststoff), 12 Farben wählbar	CLIGNSET12
crea.lign Starterset N, 10 Farben wählbar	CLIGNSETN
DTK-Kleber	
DTK-Kleber opak Abutment Set	54001275
DTK-Kleber transparent Abutment Set	54001175
DTK-Kleber opak Sortiment (5 Teile)	54001285
DTK-Kleber transparent Sortiment (5 Teile)	54001185
DTK Kleber opak Nachfüllpackung 8g	54001295
DTK Kleber transparent Nachfüllpackung 8g	54001195