



visio.lign

Le système esthétique et fonctionnel

Luting SYSTEM

Le Luting SYSTEM - votre solution intelligente
pour une efficacité maximale en laboratoire



design natural
beauty

digital.connect | **digital.bond**

Un système de fixation à deux composants spécialement conçu pour la fixation à long terme et sûre de dents prothétiques ou de segments dentaires confectionnés ou fabriqués par CFAO à la base de la prothèse a été mis au point avec le Luting SYSTEM, composé de digital.connect et digital.bond.

powered by
visio.lign

Étroitement lié – Vos avantages en un coup d'œil :

- **Liaison adhésive fiable**
Permet une liaison stable et durable entre les matériaux dentaires PMMA (p. ex. breCAM.multiCOM⁺, neo.lign) et la base (p. ex. breCAM.base)
- **Amélioration de l'efficacité grâce à l'élimination de la polymérisation classique**
Aucune polymérisation à chaud ou à froid n'est nécessaire, ce qui permet d'économiser du temps, de l'énergie et des coûts de matériaux
- **Compatibilité polyvalente avec les matériaux modernes**
digital.connect et digital.bond sont compatibles avec les matériaux PMMA et composites courants imprimés et fraisés tels que breCAM.multiCOM⁺ et breCAM.base
- **Testé cliniquement**
En tant que dispositif médical certifié de classe IIa, le système répond à des exigences élevées en matière de biocompatibilité et de sécurité du produit

Luting SYSTEM

Découvrir maintenant. Fixer maintenant.

digital.connect

Dans la technologie dentaire numérique moderne, chaque détail compte, en particulier en ce qui concerne l'adhérence. **digital.connect** est l'apprêt spécial photopolymérisable pour une **liaison durablement stable** entre les **bases en PMMA et les dents prothétiques**.

digital.bond

Avec **digital.bond**, vous obtenez un **positionnement précis et sans interstice des dents prothétiques** dans la cavité – rapide, propre et sans risque pour le matériau.

Vos avantages en bref :

- Couche limite réactive** - pour une adhérence sûre des prothèses numériques
- Photopolymérisable** - pour un séchage rapide, facile et contrôlé
- Efficace** - Flacon en verre de 10 ml pour plusieurs utilisations



Vos avantages en bref :

- Adhérence sûre** - entre les bases PMMA (p. ex. breCAM.base) et les dents prothétiques
- Adaptation universelle des couleurs** - teinté rose, parfaitement assorti à uni.lign PC 20, mais également discrètement compatible avec d'autres couleurs de prothèses
- Mise en oeuvre propre** - grâce à la double cartouche de mélange pratique de 8 g
- Efficace** - une cartouche suffit pour environ 5 prothèses
- Gain de temps** - double polymérisation : autopolymérisable et photopolymérisable



Luting SYSTEM

digital.connect & digital.bond
Également disponible en kit



Votre connexion débute ici - Informations de commande en un coup d'œil

REF	Description
VLDDLSET	Luting SYSTEM (contenu : 1 x digital.connect, flacon en verre de 10 ml 1 x digital.bond, cartouche double de 8 g 1 poussoir, noir 5 canules de mélange, taille 2)

Le kit est livré dans une boîte coulissante.

REF	Description
VLDDCONN	digital.connect , 10 ml
VLDBBOND	digital.bond , 8 g (contenu : 1 poussoir noir, 5 canules de mélange taille 2)

Les deux produits peuvent être commandés emballés individuellement dans une boîte pliante.



00912460F-20250808
Sous réserve d'erreurs et de modifications

bre^{dent}

bre^{dent}
général